

## Manutenção

### LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

## Composição Básica

Liga de cobre (bronze e latão) e plásticos de engenharia.

## Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073


Visite Nosso Site: [www.deca.com.br](http://www.deca.com.br)

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

## ACABAMENTOS

deca 


### FOLHETO DE INSTRUÇÕES




Link Quadratta LNQ



Axis C73



Spin C72



Forum C49



Smart C71

0275.192D/0613

DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57  
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP

Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP  
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114

Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000  
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90


Inscr. Est.: 407.489.347.118

Indústria Brasileira


# Instalação

- 1** Coloque a canopla no corpo e rosqueie a porca canopla. Evite o uso de ferramentas. Se necessário proteja o local de aperto. (fig. 1)


Para as linhas Spin e Axis rosqueie o sobre-castelo no registro, em seguida rosqueie a canopla. (fig. 2)



Encaixe o elemento de fixação na haste e rosqueie o parafuso com uma chave de fenda.



Encaixe o acabamento no elemento de fixação, observando que os encaixes internos do volante metálico estejam alinhados com as setas da peça plástica.



# 3

## ATENÇÃO

Para instalação em registros fora da faixa de embutimento adequada, observe:

- Se o corpo ficou muito embutido (figs. 1 e 2), utilize o KIT PROLONGADOR DECA.
- Se o corpo ficou muito saliente (fig. 3), utilize o SUPLEMENTO DE CANOPLAS DECA.

• **KIT PROLONGADOR DECA (VERIFIQUE ABAIXO A LINHA E O RESPECTIVO CÓDIGO DO KIT)**

KIT	LINHAS:	SITUAÇÃO HASTE E CANOPLA	USE KIT CÓDIGO
1	VIDE ABAIXO*	Haste aparece pouco fora da canopla (fig. 1)	4504 2CM
	VIDE ABAIXO*	Haste não aparece fora da canopla (fig. 2)	4504 4CM
2	SPIN C72 E AXIS C73	Haste aparece pouco fora da canopla (fig. 1) ou não aparece fora da canopla (fig. 2)	4504.011 4CM

\* LINHAS: SMART C71, RITZ C66, NÓRDICAC57 E NÓRDICAMIX C69.

• **SUPLEMENTOS DE CANOPLAS DECA**

BITOLAS DO REGISTRO	DN 15 (½), DN 20 (¾)		DN 25 (1)		DN 32 (1 ¼)		DN 40 (1 ½)		
	USE SUP. CÓDIGO		USE SUP. CÓDIGO		USE SUP. CÓDIGO		USE SUP. CÓDIGO		
menor que 1 cm	4136 PQ 1CM		4136 GD 1CM		4136 GD 1CM		4136 GD 1CM		
entre 1 e 2 cm	4136 PQ 2CM		4136 GD 2CM		4136 GD 2CM		4136 GD 2CM		
entre 2 e 3 cm	4136 PQ 3CM		4136 GD 3CM		4136 GD 3CM		4136 GD 3CM		
1 sup.	Linha C40	4136 004		4136 014		4136 014		4136 014	
cada 1 cm	Linha E40	4136 210		4136 220		4136 220		4136 220	

\* Folga entre a parede acabada e a canopla

